



Philips ontvanglamp D 2

Gloespanning $v_f = 3,5$ volt

Gloeistroom $i_f = \text{ca. } 0,5$ amp.

Anodespanning $v_a = 40-100$ volt

D 2 is een *hoogvacuum-ontvanglamp* (triode) voor een *4-volts accu*, zowel geschikt voor *detectie*, als voor *hoog- en laagfrequentie-versterking*.

Bij gebruik van een *4-volts accu* moet een regelbare gloeistroom-weerstand van *6 ohm* voorgeschakeld worden.



